

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimpelési folyamat racionalizálása az egyes lépések egyre nagyobb fokú automatizálását igényli. „A telepítési idő optimalizálása” az, amit a jövő piaca igényel stratégiai partnereitől.

A jövőbeni igényekre olyan automata gépek jelentik a választ, amelyekkel racionálisan dolgozhatók fel a vezetéktanyagok. A sokoldalúság és a hatékony működés döntő tényezők az ügyfelek számára.

Automatizált gépeinek széles választékával a Weidmüller professzionális és hatékony megoldásokat kínál kábelek előkészítéséhez és feldolgozásához.

Általános rendelési adatok

Verzió	Crimping machine, 0.5mm ² , 6mm ²
Rendelési szám	2634310000
Típus	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Qty.	1 Stück

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	405 mm	Mélység (coll)	15,945 inch
Magasság	240 mm	Magasság (coll)	9,449 inch
Szélesség	165 mm	Szélesség (coll)	6,496 inch
Nettó tömeg	15 848 g		

Automatikus krimpelés

Betét hossza	13	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Fogyóeszközök	Műanyagallérral vagy anélkül, lker érvégűvel	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	6 - 18 mm
Krimpelési tartomány	0.5...6 mm ²	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²	Megjegyzés	Twin wire-end ferrules in the cross-section range from 2 x 0.5 to 2 x 2.5 mm ² , No need to change tools
Sűrített levegő-csatlakozás	5-5,5 bar	Érvégűvel keresztmetszete, max.	6 mm ²
Érvégűvel keresztmetszete, min.	0,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9,1	17-31-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

