

THSW 0°+60°C NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Termosztát: kompakt standard megoldásunk fűtő- és szűrőbetétes ventilátorok szabályozásához. Védelmet biztosít a fűtőrendszerek számára, és segít az energiamegtakarításban.

Általános rendelési adatok

Verzió	Temperature switch, szürkésfehér
Rendelési szám	2558230000
Típus	THSW 0°+60°C NC
GTIN (EAN)	4050118568882
Qty.	1 Stück

THSW 0°+60°C NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	36 mm	Mélység (coll)	1,417 inch
Magasság	72 mm	Magasság (coll)	2,835 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	50 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...80 °C
------------------------------	-------------

General data

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felszerelés típusa	Sín
Kapcsolási feszültség	240 V AC	Switching current, NC contact	10 A
Switching current, NC contact, inductive load $\cos \varphi = 0.6$	2 A	Switching difference	<7 K
Switching tolerance	± 4 K	Temperature setting range, max.	60 °C
Temperature setting range, min.	0,01 °C	Érintkező kivitele	1 nyitóérintkező
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...80 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002014	ETIM 7.0	EC002014
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9,1	27-21-07-07	ECLASS 10.0	27-21-07-07
ECLASS 11.0	27-21-07-07	ECLASS 12.0	27-21-07-07
ECLASS 13.0	27-21-07-07		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E497840

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

Tartozékok

Hygrostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Nedvességszabályozó készülék: Páratartalom-szabályozás, valamint páralecsapódás elleni védelem különösen magas páratartalmú környezetekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HYSW 40-90% R.F. CO	Verzió
Rendelési szám	6558270000	Humidity switch, IP20, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qty.	1 Stück	