

HYTH-SW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Általános rendelési adatok

Verzió	Humidity switch, IP20, szürkésfehér
Rendelési szám	2558280000
Típus	HYTH-SW 40-90% R.F. CO
GTIN (EAN)	4050118568936
Qty.	1 Stück

HYTH-SW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	38 mm	Mélység (coll)	1,496 inch
Magasság	80,5 mm	Magasság (coll)	3,169 inch
Szélesség	59 mm	Szélesség (coll)	2,323 inch
Nettó tömeg	90 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...60 °C
------------------------------	-------------

General data

Beállított érték, relatív páratartalom, max.90 %	Beállított érték, relatív páratartalom, min. 40 %
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Kapcsolási feszültség	240 V AC
Switching current, NC contact, inductive load cos ϕ = 0.6	3 A
Switching current, NO contact, inductive load cos ϕ = 0.6	3 A
Védelmi osztály	IP20
Érintkező kivitele	Váltóérintkező
Felszerelés típusa	Sín
Switching current, NC contact	8 A
Switching current, NO contact	8 A
Switching difference	4 %, 1 K
With humidity switch	Igen
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...60 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC002008	ETIM 7.0	EC002008
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9,1	27-21-07-08	ECLASS 10.0	27-21-07-08
ECLASS 11.0	27-21-07-08	ECLASS 12.0	27-21-07-08
ECLASS 13.0	27-21-07-08		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E497840

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HYTH-SW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hygrostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Nedvességszabályozó készülék: Páratartalom-szabályozás, valamint páralecsapódás elleni védelem különösen magas páratartalmú környezetekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HYSW 40-90% R.F. CO	Verzió
Rendelési szám	6558270000	Humidity switch, IP20, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qty.	1 Stück	