

## HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Jel modul
Rendelési szám	<a href="#">2636090000</a>
Típus	HDC MHE 4X2 MP
GTIN (EAN)	4050118692839
Qty.	1 Stück

## HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	70,5 mm	Mélység (coll)	2,776 inch
Magasság	63 mm	Magasság (coll)	2,48 inch
Szélesség	7,15 mm	Szélesség (coll)	0,281 inch
Nettó tömeg	24,523 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

## Verzió

Csatlakozás típusa	PUSH IN aktuátorral	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	0,5
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	250 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	4 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A	Potenciálok száma	2
Pólusszám	4	Sorozat	ModuPlug
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	10 <sup>12</sup> Ω
Típus	Érintkező	Túlfeszültség kategória	III
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Kizárólag a falra szerelhető, IP66 védettségű RockStar házak rögzítőkonzoljaival (2716790000 / 2716800000) használható.
------------------	---

## HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus)

E92202

## Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[Technical change - EN](#)[Technical change - DE](#)

Katalógusok



[Catalogues in PDF-format](#)

## HDC MHE 4X2 MP


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rajzok




HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5




HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X2



## HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Keresztösszekötő híd



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MXCC7 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709770000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805710	
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC MXCC5 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709740000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805680	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC9 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709790000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805734	
Qty.	20 Stück	
Típus	HDC MXCC3 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709720000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805666	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC10 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709800000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805741	
Qty.	20 Stück	
Típus	HDC MXCC12 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709820000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805765	
Qty.	20 Stück	
Típus	HDC MXCC4 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709730000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805673	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC2 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709710000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805659	
Qty.	50 Stück	
Típus	HDC MXCC11 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709810000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805758	
Qty.	20 Stück	
Típus	HDC MXCC8 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6709780000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805727	
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 9:51:52 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC MHE 4X2 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC MXCC6 4X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8709750000</a>	Keresztösszekötő híd, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118805703	
Qty.	50 Stück	

## Jelölő



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MMARK 4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8710590000</a>	Jelölőtábla, Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények
GTIN (EAN)	4050118783902	
Qty.	640 Stück	