


CB-HTR 290/4,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Our heat-stabilised cable ties made of polyamide 6.6 are suitable for continuous use at temperatures up to +125°C.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Kábelkötők, 4,5 x 290 mm, Poliamid 66, 220 N |
| Rendelési szám | 2659470000 |
| Típus | CB-HTR 290/4,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4050118682939 |
| Qty. | 100 Stück |

CB-HTR 290/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság | 290 mm | Magasság (coll) | 11,417 inch |
| Szélesség | 4,5 mm | Szélesség (coll) | 0,177 inch |
| Nettó tömeg | 1,9 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...125 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C | | |

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| Anyag | Poliamid 66 | Halogén | Nem |
| Kábelátmérő, max. | 79 mm | Kötegelési átmérő, max. | 78 mm |
| Kötegelési átmérő, min. | 3,5 mm | Szakítószilárdság | 220 N |
| Szakítószilárdság | 49 lbf | UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| UV-álló | Nem | Újra megnyitáshoz | Nem |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 125 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9,1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[EU Declaration of Conformity](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

CB-HTR 290/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

