

CB-VT 98/2,5 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Naše samozhášecí kabelové pásky jsou vhodné do prostředí s náročnými požadavky požární ochrany. Splňují normu EN45545 pro použití v železničních vozidlech.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Kabelové vázací pásky, 2,5 x 98 mm, Polyamid 66, 80 N |
| Objednací číslo | 2659490000 |
| Typ | CB-VT 98/2,5 WT |
| GTIN (EAN) | 4050118682953 |
| Množství | 100 ks |

CB-VT 98/2,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Výška | 98 mm | Výška (v palcích) | 3,858 inch |
| Šířka | 2,5 mm | Šířka (v palcích) | 0,098 inch |
| Čistá hmotnost | 0,24 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty | -40...85 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -40 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 85 °C | | |

Instalační materiály

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Halogen | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Materiál | Polyamid 66 | Odolné proti UV záření | Ne |
| Pevnost v tahu | 80 N | Pevnost v tahu (síla v librách) | 18 lbf |
| Pro znovuotevření | Ne | Průměr kabelu, max. | 21 mm |
| Průměr svazku, max. | 21 mm | Průměr svazku, min. | 1 mm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 85 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

CB-VT 98/2,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

