

**CD 80X25 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dobrze skonstruowane i zabezpieczone okablowanie stanowi podstawę prawidłowej instalacji, konserwacji i bezpiecznej eksploatacji. Te wymagania obowiązują w szczególności w odniesieniu do obszarów zagrożonych wybuchem. Zgodnie z normą DIN EN 60079-14, te kanały kablowe są przystosowane do prowadzenia kabli obwodów iskrobezpiecznych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr zam.	<a href="#">2662610000</a>
Typ	CD 80X25 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685176
Ilość	32 m

**CD 80X25 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	80 mm	Wysokość (cale)	3,15 inch
Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0,984 inch
Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	456 g		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
-------------------------------	------------

**Informacje ogólne**

Barwny	niebieski	Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-0	Normy	Zgodnie z DIN EN 50085
Objęte zakresem dostawy	Kanał kablowy, Pokrywa	Odstępy nacięć	6 mm
Pokrywa	Tak	Szerokość nacięcia	4 mm
Wersja panela bocznego	rowkowany	Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
tworzywo	Bez PCW/ołowiu		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	------------------------------------------

## CD 80X25 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Oznaczenie



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-LBK	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2554120000</a>	Zestaw szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Ilość	20 Szt.	
Typ	CD-LB	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562680000</a>	Szyna znaczników kanału kablowego, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LBH	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562850000</a>	Uchwyt szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Ilość	150 Szt.	

## Nit i pokrywa

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EXRV-T 4.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562720000</a>	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571578	
Ilość	4 Szt.	
Typ	EXRV 6.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562690000</a>	Nit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Ilość	1 000 Szt.	
Typ	EXRV 4.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562700000</a>	Nit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Ilość	1 000 Szt.	

**CD 80X25 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria**

Typ	EXRV-T 6.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562710000</a>	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571615	
Ilość	4 Szt.	

**Ramię boczne**

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	CD-RETA	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2554080000</a>	Ramię łącznika kanatu kablowego
GTIN (EAN)	4050118564204	
Ilość	100 Szt.	