

IE-PIC-M12X-P-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Machined precision crimp contacts for M12X

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Kontakt, Stift |
| Best.-Nr. | 2664880000 |
| Typ | IE-PIC-M12X-P-22/26 |
| GTIN (EAN) | 4050118765342 |
| VPE | 100 Stück |

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,047 g |
|--------------|---------|

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Anschlussquerschnitt | AWG 22 - AWG 26 | Codierung | X-codiert |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung, vergoldet | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,14 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,34 mm ² | Nennstrom | 1 A |
| Polzahl | 4 | | |

Allgemeine Daten

| | | | |
|-------------|-------|-----------------|----------------------------|
| Polzahl | 4 | Anschluss 1 | M12 Contact |
| Anschluss 2 | Crimp | Kontaktmaterial | Kupferlegierung, vergoldet |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------|
| Kontaktwiderstand | ≤ 10 mΩ |
|-------------------|---------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



IE-PIC-M12X-P-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****...für M12**

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | SAI-TMCSK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1381690000 | Crimpwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118183870 | |
| VPE | 1 Stück | |