

**CRIMPFIX R VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesamiento
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesamiento de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

**Datos generales para pedido**

Versión	Máquina automática de desaislado y prensado
Código	<a href="#">2580000000</a>
Tipo	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 22:23:57 CEST

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	485 mm	Profundidad (pulgadas)	19,094 inch
Altura	565 mm	Altura (pulgadas)	22,244 inch
Anchura	335 mm	Anchura (pulgadas)	13,189 inch
Peso neto	25.265 g		

## Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Consumibles	Terminales tubulares en rollo	Longitud de entrada, mín.	27 mm
Longitud de los terminales tubulares	14/16 mm	Longitud de prensado	8/10 mm
Motor	Electroneumático	Prensado	Trapezoidal
Sección del terminal tubular, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección del terminal tubular, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Tiempo de ciclo	aprox. 2 s	Zona de desaislado	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">Manual</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

## Datos generales para pedido

Tipo	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Versión
Código	<a href="#">1283530000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118073676	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Versión
Código	<a href="#">2912420000</a>	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
GTIN (EAN)	4099986535992	
Cantidad	1 Pieza	