

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2580000000
Type	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Qté.	1 pièce(s)

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	485 mm	Profondeur (pouces)	19,094 inch
Hauteur	565 mm	Hauteur (pouces)	22,244 inch
Largeur	335 mm	Largeur (pouces)	13,189 inch
Poids net	25 265 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 2 s	Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur d'introduction min.	27 mm
Longueur de sertissage	8/10 mm	Longueur embout	14/16 mm
Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars
Raccordement électrique	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Section de l'embout, max.	2,5 mm ²
Section de l'embout, min.	0,5 mm ²	Sertissage	Trapézoïdal

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Accessoires / Pièces de rechange**

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Version
Référence	1283530000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Version
Référence	2912420000	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4099986535992	
Qté.	1 pièce(s)	