

IE-PIC-M12X-S-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Machined precision crimp contacts for M12X

Основные данные для заказа

Исполнение	Контакт, Гнездо
Номер для заказа	2673440000
Тип	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
Кол.	100 Шт.

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,063 g
-------------	---------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Кодировка	Х-кодировка	Количество полюсов	8
Материал контакта	Сплав меди, позолоченный	Номинальный ток	1 A
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,14 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,34 mm ²
Сечение подсоединяемого провода	AWG 22 - AWG 26		

Общие данные

Количество полюсов	8	Соединение 1	M12 Contact
Соединение 2	Crimp	Материал контакта	Сплав меди, позолоченный

Электрические свойства

Сопротивление контакта	≤ 10 mΩ
------------------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



IE-PIC-M12X-S-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****...для M12**

Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-TMCSK	Исполнение
Номер для заказа	1931690000	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4050118183870	
Кол.	1 шт.	