

## CABTITE CR 10/6 EMV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos különböző árnyékolás csatlakozó bilinccsel (KLBÜ) kombinálva az árnyékolás-csatlakozás sínek lehetővé teszik a kábelek praktikus, gondmentes és gyors árnyékolását.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Árnyékolás-csatlakoztató sínek, Cabtite (cable entry system), Acél, horganyzott, ezüst, Magasság: 35.23 mm, Szélesség: 93 mm, Mélység: 16 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2583930000</a>   |
| Típus          | CABTITE CR 10/6 EMV  |
| GTIN (EAN)     | 4050118647044  |
| Qty.           | 10 Stück   |

## CABTITE CR 10/6 EMV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                             |          |                            |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|------------|
| Mélység                     | 16 mm    | Mélység (coll)             | 0,63 inch  |
| Magasság                    | 35,23 mm | Magasság (coll)            | 1,387 inch |
| Szélesség                   | 93 mm    | Szélesség (coll)           | 3,661 inch |
| Átmérő                      | 5,3 mm   | Rögzítési méret - magasság | 5,91 mm    |
| Rögzítési méret - szélesség | 5,3 mm   | Nettó tömeg                | 35,4 g     |

## General information

|          |                   |         |     |
|----------|-------------------|---------|-----|
| Anyag    | Acél, horganyzott | Halogén | Nem |
| Szilikon | Nem               |         |     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-15 | ECLASS 9,1  | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |