

## CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Rám vyrobený z jednoho kusu lze rychle a snadno smontovat a skládá se z rozměrově stálého plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Uchycené pěnové těsnění zaručuje efektivní těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Pojistný rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 68.8 mm, Šířka: 80 mm, Hloubka: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Objednací číslo	<a href="#">2584260000</a>
Typ	CABTITE FRL 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616200
Množství	10 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 10:39:30 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	11,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,445 inch
Výška	68,8 mm	Výška (v palcích)	2,709 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	11,3 mm	Šířka	80 mm
Šířka (v palcích)	3,15 inch	Průměr	5,5 mm
Rozměr při montáži – výška	58 mm	Rozměr při montáži – šířka	32 mm
Čistá hmotnost	22,88 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 120 °C
------------------	------------------

## Všeobecné informace

Délka otvoru	39,8 mm	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Silikon	Ne	Stupeň krytí	IP66
Utahovací moment	3 Nm	Šířka otvoru	40 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CABTITE FRL 4-1 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

## Rozměrový výkres

