

CMA-101-2500-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Съемные трансформаторы тока**

Съемные трансформаторы тока особенно удобны для монтажа на шине.

Преимущества этого типа: безвинтовая технология соединений с пружинным соединением, экономящий время вариант подключения для одножильных и многожильных проводников, ударопрочность и вибростойкость, высокая механическая сила удержания и высокое сопротивление тока.

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 2500 A, Вторичный ток, макс.: 5 A, Нагрузка: 10 VA, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	2680190000
Тип	CMA-101-2500-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696516
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

CMA-101-2500-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	147 мм	Длина (в дюймах)	5,787 inch
Масса нетто	660 g		

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	70 мм
Рейка	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Место установки	Использование внутри помещений

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Номинальная частота	50 Hz
------------	------	---------------------	-------

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...5 A	Класс точности	1
Нагрузка	10 VA	Первичный ток	2 500 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP
Техническая документация	3D drawing
Пользовательская документация	Device description – instruction sheet english.pdf Device description – Betriebsanleitung deutsch
Каталог	Catalogues in PDF-format

CMA-101-2500-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

