

**CABTITE GI H BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Das einsteckbare Rastinlays ermöglichen die bedarfsge-  
rechte Konfiguration der Rahmenöffnungen für die ver-  
wendeten kleinen oder großen Dichtelemente. Ein hör-  
bares „klicken“ bestätigt die korrekte Montage. So kann  
das Kabeleinführungssystem Cabtite für unterschiedliche  
Anforderungen (Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik-  
und Hydraulikleitungen) variabel konfiguriert werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Inlay, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 44 mm, Brei- te: 67 mm, Tiefe: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Best.-Nr.	<a href="#">2584270000</a>
Typ	CABTITE GI H BK
GTIN (EAN)	4050118617122
VPE	5 Stück

## CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	17,5 mm	Tiefe (inch)	0,689 inch
Höhe	44 mm	Höhe (inch)	1,732 inch
Höhe niedrigstbauend	17,5 mm	Breite	67 mm
Breite (inch)	2,638 inch	Nettogewicht	9,61 g

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...120 °C
--------------------	-----------------

## Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Dichtung	TPE
Halogene	Nein	Schutzart	IP66
Silikone	Nein	Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Cable entry system</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CABTITE GI H BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

