

## CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вставные зашелкивающиеся вкладки позволяют конфигурировать отверстия рамки в соответствии с требованиями для использования с малыми или большими уплотнительными элементами. Слышимый «щелчок» служит подтверждением корректной установки. Это означает, что кабельная система Cabtite может быть конфигурирована в соответствии с разными требованиями (кабели, проводники, шланги, пневматические и гидравлические линии).

## Основные данные для заказа

Исполнение	Вкладка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 44 mm, Ширина: 67 mm, Глубина: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Номер для заказа	<a href="#">2584270000</a>
Тип	CABTITE GI H BK
GTIN (EAN)	4050118617122
Кол.	5 Шт.

## CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	17,5 мм	Глубина (дюймов)	0,689 inch
Высота	44 мм	Высота (в дюймах)	1,732 inch
Высота, мин.	17,5 мм	Ширина	67 мм
Ширина (в дюймах)	2,638 inch	Масса нетто	9,61 g

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...120 °C
---------------------	-----------------

## Общая информация

Вид защиты	IP66	Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Силикон	Нет	Уплотнение	TPE

## Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Cable entry system</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CAVTITE GI H BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

