

**TC INL THIRD 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	<a href="#">2683740000</a>
Típus	TC INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4050118701890
Qty.	1 Stück

## TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	447 mm	Mélység (coll)	17,598 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	384,4 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Habszivacs betét, 16 mm <sup>2</sup> + CST
-----------------	---

## Szerszámszekrény

Összeszerelés	szerszámokkal
---------------	---------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9,1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



A kék késkazettával ellátott CST a lehető legjobb csupaszolást eredményezi.

A kék kétlépcsős késkazetta különösen alkalmas Ethernet-kábelekhez. Használatával időt takaríthat meg és optimális csupaszolást végezhet.

## Általános rendelési adatok

Típus	MEKA BL CST	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6032020000</a>	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190153236	
Qty.	1 Stück	

## Szerszámok



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

## Általános rendelési adatok

Típus	CST	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6030500000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190062293	
Qty.	1 Stück	

## TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

## Általános rendelési adatok

Típus	MEKA BR CST	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6032010000</a>	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190135928	
Qty.	1 Stück	

Típus	MEKA RT CST	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6032040000</a>	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190004644	
Qty.	1 Stück	

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6002650000</a>	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 Stück	

## TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknek
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX 16	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6005610000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190183875	
Qty.	1 Stück	

## Crimping tools



## Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 16	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6012600000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190035440	Fogas sajtolás
Qty.	1 Stück	