

CD-BO 100X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Cable duct, 100 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
| Rendelési szám | 2588850000 |
| Típus | CD-BO 100X100 8/12 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118602913 |
| Qty. | 16 m |

CD-BO 100X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Magasság | 100 mm | Magasság (coll) | 3,937 inch |
| Szélesség | 100 mm | Szélesség (coll) | 3,937 inch |
| Hossz | 2 000 mm | Hossz, inch | 78,74 inch |
| Nettó tömeg | 1 281 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -5...60 °C |
|------------------------------|------------|

General information

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| A szállítási terjedelem része | Kábelcsatorna, Tető | Anyag | PVC / ólommentes |
| Fedél | Igen | Felszerelés típusa | becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt |
| Flexible wiring duct | Nem | Halogén | Igen |
| Non-tracking | Igen | Padló sín | 1 |
| Rés hézag | 12 mm | Rés szélesség | 8 mm |
| Szabványok | A DIN EN 50085 szerint | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Usable cross-section | 9 135 mm ² |
| Version of side panel | slotted | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -5...60 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9,1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E500004 |

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

CD-BO 100X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



CD-BO 100X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölés



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | CD-LBK | Verzió |
| Rendelési szám | 8554120000 | Cable duct tag rail kit, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | CD-LB | Verzió |
| Rendelési szám | 8562680000 | Cable duct tag rail, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Qty. | 150 Stück | |
| Típus | CD-LBH | Verzió |
| Rendelési szám | 8562850000 | Cable duct tag rail holder, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Qty. | 150 Stück | |

Separator



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | CD-SE 100 | Verzió |
| Rendelési szám | 8553990000 | Cable duct separator, 100 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564129 | |
| Qty. | 32 Stück | |

CD-BO 100X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | CD-RET 100/120 | Verzió |
| Rendelési szám | 8554060000 | Cable duct binder |
| GTIN (EAN) | 4050118564181 | |
| Qty. | 250 Stück | |

T formájú

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Típus | CD-RETT 40 | Verzió |
| Rendelési szám | 8554090000 | Cable duct T-form binder |
| GTIN (EAN) | 4050118564211 | |
| Qty. | 40 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Típus | CD-RETT 60 | Verzió |
| Rendelési szám | 8554100000 | Cable duct T-form binder |
| GTIN (EAN) | 4050118564228 | |
| Qty. | 25 Stück | |

CD-BO 100X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus | CD-RETA | Verzió |
| Rendelési szám | 8554080000 | Cable duct binder arm |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus | EXRV 4.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 8562700000 | Expanding rivet, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | EXRV 6.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 8562690000 | Expanding rivet, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | CD-SCCV | Verzió |
| Rendelési szám | 8554000000 | Cable duct screw cover |
| GTIN (EAN) | 4050118564136 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | EXRV-T 6.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 8562710000 | Expanding-rivet tool |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | EXRV-T 4.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 8562720000 | Expanding-rivet tool |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Qty. | 4 Stück | |

CD-BO 100X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Metrikus

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Típus | CD-LID 100 GY | Verzió |
| Rendelési szám | 6590000000 | Cable duct cover, 100 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600766 | |
| Qty. | 2 m | |