

## CD 150X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct, 150 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Rendelési szám	<a href="#">2588870000</a>
Típus	CD 150X100 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602869
Qty.	8 m

## CD 150X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	150 mm	Magasság (coll)	5,905 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	1 700 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C
------------------------------	------------

## General information

A szállítási terjedelem része	Kábelcsatorna, Tető	Anyag	PVC / ólommentes
Fedél	Igen	Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct	Nem	Halogén	Igen
Non-tracking	Igen	Rés hézag	12 mm
Rés szélesség	8 mm	Szabványok	A DIN EN 50085 szerint
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	13 670 mm <sup>2</sup>	Version of side panel	slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9,1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E500004

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	------------------------------------------

**CD 150X100 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## CD 150X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	EXRV-T 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562710000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562690000</a>	Expanding rivet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562720000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562700000</a>	Expanding rivet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qty.	1 000 Stück	

## Jelölés

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-LBH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562850000</a>	Cable duct tag rail holder, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qty.	150 Stück	
Típus	CD-LB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562680000</a>	Cable duct tag rail, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qty.	150 Stück	

## CD 150X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CD-LBK	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">8554120000</a>		Cable duct tag rail kit, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242		
Qty.	20 Stück		

## Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETA	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">8554080000</a>		Cable duct binder arm
GTIN (EAN)	4050118564204		
Qty.	100 Stück		

## Lapos

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RET 100/120	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">8554060000</a>		Cable duct binder
GTIN (EAN)	4050118564181		
Qty.	250 Stück		

## CD 150X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Metrikus

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-LID 100 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8590000000</a>	Cable duct cover, 100 mm
GTIN (EAN)	4050118600766	
Qty.	2 m	