

**CD-LID 50 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Wykonanie  | Pokrywa kanału kablowego, 50 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2589200000</a>      |
| Typ        | CD-LID 50 LTGY                  |
| GTIN (EAN) | 4050118602616                   |
| Ilość      | 2 m                             |

## CD-LID 50 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 50 mm    | Szerokość (cale) | 1,969 inch |
| Długość    | 2 000 mm | Długość (cale)   | 78,74 inch |
| Masa netto | 91 g     |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -25...105 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Informacje ogólne

|                                  |              |                          |          |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| Barwny                           | Jasnoszary   | Elastyczny kanał kablowy | Nie      |
| Halogenki                        | Nie          | Klasa palności wg UL 94  | V-0      |
| Odporny na wyładowania petzające | Tak          | Pokrywa                  | Tak      |
| Zakres temperatury stosowania    | -25...105 °C | rodzaj montażu           | wciskany |
| tworzywo                         | PC-ABS       |                          |          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000727    | ETIM 7.0    | EC000727    |
| ETIM 8.0    | EC000727    | ETIM 9.0    | EC000727    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-76 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 |             |             |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|