

## CD-HF 75X125 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csak egyedi rendeléssel

## A kép illusztráció



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Halogen-free cable duct, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Rendelési szám	<a href="#">2589270000</a>
Típus	CD-HF 75X125 5/7.5 DKG
GTIN (EAN)	4050118603613
Qty.	12 m

## CD-HF 75X125 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2,953 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4,921 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	825 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-25...120 °C
------------------------------	--------------

## General information

A szállítási terjedelem része	Kábelcsatorna, Tető	Anyag	PPE
Fedél	Igen	Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct	Nem	Halogén	Nem
Non-tracking	Igen	Rés hézag	7,5 mm
Rés szélesség	5 mm	Szabványok	A DIN EN 50085 szerint
Szín	sötétszürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	7 115 mm <sup>2</sup>	Version of side panel	slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-25...120 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9,1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E500004

## Letöltések


Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**CD-HF 75X125 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## CD-HF 75X125 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	EXRV-T 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">562710000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">562700000</a>	Expanding rivet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">562720000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">562690000</a>	Expanding rivet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qty.	1 000 Stück	

## Sötétszürke

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-LID 125 DKG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">588980000</a>	Cable duct cover, 125 mm
GTIN (EAN)	4050118602449	
Qty.	2 m	

## CD-HF 75X125 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554080000</a>	Cable duct binder arm
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qty.	100 Stück	

## Jelölés

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-LBH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562850000</a>	Cable duct tag rail holder, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qty.	150 Stück	

Típus	CD-LB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562680000</a>	Cable duct tag rail, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qty.	150 Stück	

Típus	CD-LBK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554120000</a>	Cable duct tag rail kit, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qty.	20 Stück	

## CD-HF 75X125 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RET 125	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554070000</a>	Cable duct binder
GTIN (EAN)	4050118564198	
Qty.	200 Stück	