

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csak egyedi rendeléssel

A kép illusztráció



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

Általános rendelési adatok

Verzió	Halogen-free cable duct, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Rendelési szám	2589410000
Típus	CD-HF 50X50 5/7.5 DKG
GTIN (EAN)	4050118603484
Qty.	24 m

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1,969 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	300 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-25...120 °C
------------------------------	--------------

General information

A szállítási terjedelem része	Kábelcsatorna, Tető	Anyag	PPE
Fedél	Igen	Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct	Nem	Halogén	Nem
Non-tracking	Igen	Rés hézag	7,5 mm
Rés szélesség	5 mm	Szabványok	A DIN EN 50085 szerint
Szín	sötétszürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	2 090 mm ²	Version of side panel	slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-25...120 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9,1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E500004

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETA	Verzió
Rendelési szám	8554080000	Cable duct binder arm
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qty.	100 Stück	

Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

Típus	EXRV 6.5	Verzió
Rendelési szám	8562690000	Expanding rivet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 6.5	Verzió
Rendelési szám	8562710000	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 4.5	Verzió
Rendelési szám	8562700000	Expanding rivet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 4.5	Verzió
Rendelési szám	8562720000	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qty.	4 Stück	

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sötétszürke

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

Típus	CD-LID 50 DKG	Verzió
Rendelési szám	8589050000	Cable duct cover, 50 mm
GTIN (EAN)	4050118602517	
Qty.	2 m	

Lapos

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

Típus	CD-RET 60	Verzió
Rendelési szám	8554030000	Cable duct binder
GTIN (EAN)	4050118564167	
Qty.	500 Stück	

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölés



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Típus	CD-LBK	Verzió
Rendelési szám	8554120000	Cable duct tag rail kit, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qty.	20 Stück	
Típus	CD-LB	Verzió
Rendelési szám	8562680000	Cable duct tag rail, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qty.	150 Stück	
Típus	CD-LBH	Verzió
Rendelési szám	8562850000	Cable duct tag rail holder, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qty.	150 Stück	