

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inspiradas en los métodos de gestión reducida y 5S, las inserciones de almohadillado de Weidmüller ofrecen eficacia y orden en el espacio de trabajo. El diseño modular ofrece numerosas ventajas y permite la selección según los requisitos individuales.

Datos generales para pedido

Código	2683840000
Tipo	TC INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4050118701951
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 22:10:29 CEST

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	447 mm	Profundidad (pulgadas)	17,598 inch
Altura	50 mm	Altura (pulgadas)	1,969 inch
Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Peso neto	1.259 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Inserción de almohadillado para juego de llaves
--------------------------	--

Caja de herramientas

Equipamiento	con herramientas
--------------	------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramienta para roscar prensaestopas



Destornilladores y llaves para fijar y aflojar prensaestopas y accesorios con anchos de llave de 11-36.

- Posibilidad de atornillar series de prensaestopas
- Sin deformaciones del prensaestopas
- SW 11 hasta SW 36
- Regulación sencilla de la anchura de la llave
- Función de trinquete: No es necesario retirar la herramienta durante un ciclo de trabajo
- Fácil manejo de la herramienta con una sola mano

Datos generales para pedido

Tipo	FLECAFIX 11/24	Versión	
Código	9015900000	Herramienta para roscar prensaestopas	
GTIN (EAN)	4032248309573		
Cantidad	1 Pieza		
Tipo	FLECAFIX 24/36	Versión	
Código	9015980000	Herramienta para roscar prensaestopas	
GTIN (EAN)	4032248309597		
Cantidad	1 Pieza		

Herramienta para roscar prensaestopas Screwty®



La herramienta ideal para cualquier aplicación

Screwty® es la herramienta multipropósito ideal para apretar todos los cables de actuador y sensores comunes. Screwty® facilita el trabajo con conectores redondos de difícil acceso. Permite aflojar y atornillar conectores simplemente girando con un esfuerzo reducido. Screwty® es una solución única y global que se adapta a la mayoría de los conductores y conectores de otros fabricantes (más del 90%). Screwty® se compone de una empuñadura con un adaptador estándar de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tamaños: para los conectores enchufables M12 y M8 redondos, así como para los conectores personalizables M12F y M8F y para todos los conectores M23.

Datos generales para pedido

Tipo	SCREWTY SET	Versión	Embalaje
Código	1910000000	Herramienta prensaestopas para líneas y conectores M8, M12	Cartón
GTIN (EAN)	4032248436842		
Cantidad	1 Pieza		