

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Dolna część kanału kablowego, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr zam.	2589620000
Typ	CD-BO 80X60 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601138
Ilość	24 m

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	80 mm	Wysokość (cale)	3,15 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	742 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Informacje ogólne

Barwny	szary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Objęte zakresem dostawy	Kanał kablowy, Pokrywa
Odporny na wyladowania petzające	Tak	Odstępy nacięć	6 mm
Pokrywa	Tak	Przekrój użyteczny	4 175 mm ²
Szerokość nacięcia	4 mm	Szyny podłogowe	1
Wersja panela bocznego	rowkowany	Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	Bez PCW/otowiu

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E500004

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Płaskie

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RET 60	Wykonanie
Nr zam.	2554030000	Łącznik kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564167	
Ilość	500 Szt.	

Ramię boczne

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RETA	Wykonanie
Nr zam.	2554080000	Ramię łącznika kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564204	
Ilość	100 Szt.	

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Oznaczenie



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-LBH	Wykonanie
Nr zam.	2562850000	Uchwyt szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LB	Wykonanie
Nr zam.	2562680000	Szyna znaczników kanału kablowego, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LBK	Wykonanie
Nr zam.	2554120000	Zestaw szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Ilość	20 Szt.	

Nit i pokrywa

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EXRV 4.5	Wykonanie
Nr zam.	2562700000	Nit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Ilość	1 000 Szt.	
Typ	EXRV-T 4.5	Wykonanie
Nr zam.	2562720000	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571578	
Ilość	4 Szt.	
Typ	EXRV 6.5	Wykonanie
Nr zam.	2562690000	Nit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Ilość	1 000 Szt.	

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	EXRV-T 6.5	Wykonanie
Nr zam.	2562710000	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571615	
Ilość	4 Szt.	
Typ	CD-SCCV	Wykonanie
Nr zam.	2554000000	Pokrywa śruby kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564136	
Ilość	1 000 Szt.	

Separator



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-SE 80	Wykonanie
Nr zam.	2553980000	Separator do kanałów kablowych, 80 mm x
GTIN (EAN)	4050118564112	
Ilość	32 Szt.	

W kształcie litery „T”



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RETT 60	Wykonanie
Nr zam.	2554100000	Łącznik w kształcie litery „T” do kanałów kablowych
GTIN (EAN)	4050118564228	
Ilość	25 Szt.	
Typ	CD-RETT 40	Wykonanie
Nr zam.	2554090000	Łącznik w kształcie litery „T” do kanałów kablowych
GTIN (EAN)	4050118564211	
Ilość	40 Szt.	

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Metryczny



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-LID 60 GY	Wykonanie
Nr zam.	2590050000	Pokrywa kanału kablowego, 60 mm
GTIN (EAN)	4050118600711	
Ilość	2 m	