

**CD-BO 80X100 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный канал, напольный, 80 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа	<a href="#">2589740000</a>
Тип	CD-BO 80X100 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118601015
Кол.	16 м

## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	80 мм	Высота (в дюймах)	3,15 inch
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	1 069 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Общая информация

Без отслеживания	Да	Версия боковой панели	шлифованный
Вид монтажа	привинченный, клееный, на заклепках	Входит в комплект поставки	Кабельный канал, Крышка
Галогены	Да	Гибкий кабельный канал	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Крышка	Да
Материал	ПВХ / без содержания свинца	Напольные рейки	1
Нормы	По стандарту DIN EN 50085	Практичное сечение	7 125 mm <sup>2</sup>
Расстояние между шлицами	12 мм	Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
Цветовой код	серый	Ширина шлица	8 мм

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E500004

## Загрузки




Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

**CD-BO 80X100 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Маркировка



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

## Основные данные для заказа

Тип	CD-LBK	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2554120000</a>	Рейка с этикетками для кабельного канала (комплект), 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Кол.	20 Шт.	
Тип	CD-LB	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2552680000</a>	Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Кол.	150 Шт.	
Тип	CD-LBH	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2552850000</a>	Держатель реек с этикетками для кабельного канала, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Кол.	150 Шт.	

## DIN



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

## Основные данные для заказа

Тип	CD-LID 100 GY	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2554000000</a>	Крышка кабельного канала, 100 mm
GTIN (EAN)	4050118600766	
Кол.	2 м	

## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Заклепка и крышка

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



## Основные данные для заказа

Тип	EXRV-T 4.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2502720000</a>	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571578	
Кол.	4 Шт.	
Тип	EXRV 6.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2502690000</a>	Заклепка под развальцовку, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Кол.	1 000 Шт.	
Тип	EXRV 4.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2502700000</a>	Заклепка под развальцовку, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Кол.	1 000 Шт.	
Тип	CD-SCCV	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2504000000</a>	Винтовая крышка кабельного канала
GTIN (EAN)	4050118564136	
Кол.	1 000 Шт.	
Тип	EXRV-T 6.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2502710000</a>	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571615	
Кол.	4 Шт.	

## Плоский

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



## Основные данные для заказа

Тип	CD-RET 100/120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2504060000</a>	Соединитель кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564181	
Кол.	250 Шт.	

**CD-BO 80X100 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Стеновой кронштейн**

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

**Основные данные для заказа**

Тип	CD-RETA	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2554080000</a>	Рычаг соединителя кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564204	
Кол.	100 Шт.	

**Разделитель**

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

**Основные данные для заказа**

Тип	CD-SE 80	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2553980000</a>	Разделитель кабельных каналов, 80 mm x
GTIN (EAN)	4050118564112	
Кол.	32 Шт.	

## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Т-образный



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

## Основные данные для заказа

Тип	CD-RETT 40	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2554090000</a>	Тройниковый соединитель кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564211	
Кол.	40 Шт.	
Тип	CD-RETT 60	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2554100000</a>	Тройниковый соединитель кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564228	
Кол.	25 Шт.	