

CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, bez obsahu halogenů, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Objednací číslo	2589900000
Typ	CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN)	4050118603385
Množství	12 m

CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	75 mm	Výška (v palcích)	2,953 inch
Šířka	125 mm	Šířka (v palcích)	4,921 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	825 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-25...105 °C
-------------------------	--------------

Obecné informace

Barevný	Světle šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PC-ABS
Mezera mezi drážkami	7,5 mm	Použitelný průřez	7 115 mm ²
Rozsah dodávky	Kabelový žlab, Víko	Rozsah provozní teploty	-25...105 °C
Standardy	V souladu s DIN EN 50085	Typ montáže	Příšroubováno, S lepidlem, nýtované
Verze bočního panelu	drážkované	Víko	Ano
Šířka drážek	5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E500004

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nýt a kryt

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	EXRV-T 6.5	Verze
Objednací číslo	6562710000	Rozpěrný nýtovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571615	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV 4.5	Verze
Objednací číslo	6562700000	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV-T 4.5	Verze
Objednací číslo	6562720000	Rozpěrný nýtovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571578	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV 6.5	Verze
Objednací číslo	6562690000	Rozpěrný nýt, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Množství	1 000 ks	

Světlo šedá

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LID 125 LTGY	Verze
Objednací číslo	6589120000	Kabelový žlab, víko, 125 mm
GTIN (EAN)	4050118602630	
Množství	2 m	

CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Boční rameno

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETA	Verze
Objednací číslo	6554080000	Kabelový žlab, rameno vazače
GTIN (EAN)	4050118564204	
Množství	100 ks	

Značkování

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LBH	Verze
Objednací číslo	6562850000	Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Množství	150 ks	
Typ	CD-LB	Verze
Objednací číslo	6562680000	Kabelový žlab, lišta na štítky, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Množství	150 ks	
Typ	CD-LBK	Verze
Objednací číslo	6554120000	Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Množství	20 ks	

CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ploché**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CD-RET 125	Verze
Objednací číslo	6554070000	Kabelový žlab, vazač
GTIN (EAN)	4050118564198	
Množství	200 ks	