

**IE-USB-A-A-1.0M-ML****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Konfektionierte IE-Leitungen

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	USB-Kabel, USB A, mit Verrastung, USB A, mit Verrastung, PVC, 1 m
Best.-Nr.	<a href="#">2695980010</a>
Typ	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 05:37:06 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Länge	1 m	Länge (inch)	39,37 inch
Nettogewicht	42 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	0 °C...80 °C
--------------------	--------------

## Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
-------------------	------------------

## Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	schwarz
-------------	---------

## Stecker

Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, mit mechanischer Verriegelung, Kunststoff, geschirmt	Stecker rechts	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
---------------	--	----------------	---

## Kabelaufbau

Manteldurchmesser	4,5 mm	Manteldurchmesser, max.	4,7 mm
Manteldurchmesser, min.	4,3 mm	Mantelfarbe	schwarz
Querschnitt	2*AWG28 + 2*AWG24	Werkstoff Mantel	PVC

## Stecker links

Kontaktoberfläche Stecker links	Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, mit mechanischer Verriegelung, Kunststoff, geschirmt
Gold über Nickel		

## Stecker rechts

Kontaktoberfläche	Stecker rechts	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
Gold über Nickel		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## IE-USB-A-A-1.0M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

## IE-USB-A-A-1.0M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßbild



### Produktvorteil

