

HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RJ45 Modul, Adaptermodul, RJ45 für Patchkabel
Best.-Nr.	2592260000
Typ	HDC MRJ45 PCADP MC
GTIN (EAN)	4050118602364
VPE	1 Stück

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1,339 inch
Höhe	54,85 mm	Höhe (inch)	2,159 inch
Breite	14,5 mm	Breite (inch)	0,571 inch
Nettogewicht	5,7 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 70 °C
-----------------	------------------

Allgemeine Daten

Baureihe	ModuPlug	Benötigte Steckplätze	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolationswiderstand	10 ¹² Ω
Polzahl	1	Steckzyklen	750 (RJ45)
Typ	Stift	Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff	Polycarbonat, glasfaserverstärkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

Downloads



Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**RJ45 Patchkabel für ModuPlug****Gestalten Sie Ihre Verbindungen zukunftstauglich
Mit den fortschrittlichen Lösungen von RockStar®
ModuPlug**

Die Komplexität industrieller Anwendungen nimmt stetig zu. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die eingesetzte Verbindungstechnik. Funktionalität auf kleinstem Bauraum, sichere Installation und schnelles Nachrüsten sind nur einige der geforderten Produkteigenschaften. Unser modulares Steckverbindersystem RockStar® ModuPlug wird nicht nur aktuellen Marktanforderungen gerecht, sondern ist besonders zukunftstauglich ausgelegt. Mit den einzelnen Modulen kombinieren Sie alle benötigten Funktionen zur Übertragung von Energie, Signalen und Daten in einer Schnittstelle. Dank der neuartigen Vielfalt an Modulbaugrößen bringen Sie mehr Anwendungen als vorher in einem Steckverbinder unter. Sie reduzieren Platzbedarf und Kosten im Vergleich zu festpoligen Einsätzen und anderen modularen Steckverbindersystemen. Die durchdachten Rahmen und Module lassen sich leicht montieren und in HDC-Gehäuse mit IP65 und IP68 integrieren. Sogar bestehende Anwendungen können Sie ohne Systemanpassungen einfach mit RockStar® ModuPlug ergänzen. Als erfahrener Partner der Industrial Connectivity bietet Weidmüller modernste Verbindungstechnik bei höchster Zuverlässigkeit. So realisieren Sie auch mit RockStar® passgenaue Lösungen für zukunftstaugliche Verbindungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0300
Best.-Nr.	2661950300
GTIN (EAN)	4050118675573
VPE	1 Stück
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0750
Best.-Nr.	2661950750
GTIN (EAN)	4050118675627
VPE	1 Stück
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0900
Best.-Nr.	2661950900
GTIN (EAN)	4050118675641
VPE	1 Stück
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0200
Best.-Nr.	2661950200
GTIN (EAN)	4050118675559
VPE	1 Stück
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0600
Best.-Nr.	2661950600
GTIN (EAN)	4050118675603
VPE	1 Stück

HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör**

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0090

Best.-Nr. [2661950090](#)

GTIN (EAN) 4050118675528

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0060

Best.-Nr. [2661950060](#)

GTIN (EAN) 4050118675399

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-2000

Best.-Nr. [2661952000](#)

GTIN (EAN) 4050118675672

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0100

Best.-Nr. [2661950100](#)

GTIN (EAN) 4050118675535

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-1500

Best.-Nr. [2661951500](#)

GTIN (EAN) 4050118675665

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0020

Best.-Nr. [2661950020](#)

GTIN (EAN) 4050118675351

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0030

Best.-Nr. [2661950030](#)

GTIN (EAN) 4050118675368

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0500

Best.-Nr. [2661950500](#)

GTIN (EAN) 4050118675597

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0050

Best.-Nr. [2661950050](#)

GTIN (EAN) 4050118675382

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0080

Best.-Nr. [2661950080](#)

GTIN (EAN) 4050118675511

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0040

Best.-Nr. [2661950040](#)

GTIN (EAN) 4050118675375

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0800

Best.-Nr. [2661950800](#)

GTIN (EAN) 4050118675634

VPE 1 Stück

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0400

Best.-Nr. [2661950400](#)

GTIN (EAN) 4050118675580

VPE 1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 17:48:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör**

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-1000
Best.-Nr.	2661951000
GTIN (EAN)	4050118675658
VPE	1 Stück

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0700
Best.-Nr.	2661950700
GTIN (EAN)	4050118675610
VPE	1 Stück

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0070
Best.-Nr.	2661950070
GTIN (EAN)	4050118675504
VPE	1 Stück

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0250
Best.-Nr.	2661950250
GTIN (EAN)	4050118675566
VPE	1 Stück

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0150
Best.-Nr.	2661950150
GTIN (EAN)	4050118675542
VPE	1 Stück