

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tiskárna PrintJet CONNECT je konzistentní další vývoje-
vý stupeň naší dobře vyzkoušené řady PrintJet. Se zamě-
řením na moderní potřeby průmyslu a panelovou vestav-
bu kombinuje maximální procesní a nákladovou efektivitu
s inteligentní sítí a kompletní konzistentností dat. Můžete
například používat stávající data přímo v procesu značení
– pro efektivnější práci a minimální chybovost.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémy označování, Technologie inkoustové trys- ky, 1200 DPI, Multicard, MetalliCard
Objednací číslo	2715590000
Typ	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Množství	1 ks

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	930 mm	Hloubka (v palcích)	36,614 inch
Výška	454 mm	Výška (v palcích)	17,874 inch
Šířka	590 mm	Šířka (v palcích)	23,228 inch
Čistá hmotnost	46 000 g		

Systémy značení

Metoda tisku	Technologie inkoustové trysky	Napájecí napětí	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Ovladač tiskárny	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Palivový systém	Inkoustová kazeta, CMYK	Rozhraní	USB, LAN, Wi-Fi
Rozlišení tisku, max.	1 200 DPI	Rozsah dodávky	PrintJet CONNECT, Napájecí kabel, USB kabel, W-LAN stick, 1 jednotka DEK 5/5, 2 x ubrousky PrintJet Cleaner, DVD s M-Print® PRO, Příručka rychlého spuštění, Uživatelská příručka D/EN, Všechny ostatní 23 jazyků na DVD jako PDF, Kryt proti prachu
Rychlost tisku	Závisí na kvalitě tisku	Software	M-Print® PRO
Typ značky	Multicard, MetalliCard		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [MET Certification Record PrintJet CONNECT](#)[Declaration of Conformity](#)[UKCA Declaration of Conformity](#)[acma RCM Declaration of Conformity](#)[Korea Certification PrintJet CONNECT](#)

Software

[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via PC](#)[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via USB-Stick](#)

Uživatelská dokumentace

[Manual PrintJet CONNECT - BG](#)[Manual PrintJet CONNECT - CN](#)[Manual PrintJet CONNECT - CZ](#)[Manual PrintJet CONNECT - DE](#)[Manual PrintJet CONNECT - DK](#)[Manual PrintJet CONNECT - EL](#)[Manual PrintJet CONNECT - EN](#)[Manual PrintJet CONNECT - ES](#)[Manual PrintJet CONNECT - ET](#)[Manual PrintJet CONNECT - FI](#)[Manual PrintJet CONNECT - FR](#)[Manual PrintJet CONNECT - HU](#)[Manual PrintJet CONNECT - IT](#)[Manual PrintJet CONNECT - LT](#)[Manual PrintJet CONNECT - LV](#)[Manual PrintJet CONNECT - NL](#)[Manual PrintJet CONNECT - PL](#)[Manual PrintJet CONNECT - RO](#)[Manual PrintJet CONNECT - RU](#)[Manual PrintJet CONNECT - SK](#)[Manual PrintJet CONNECT - SL](#)[Manual PrintJet CONNECT - SV](#)[Manual PrintJet CONNECT - PT](#)[Manual PrintJet CONNECT - KO](#)[Manual PrintJet CONNECT - PT BR](#)[Instruction FW Update PrintJet CONNECT](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

M-Print® PRO



Software M-Print® PRO pro tisk a objednávky značek a štítků® je profesionálním řešením pro tisk a objednávky značek a štítků od společnosti Weidmüller pro Windows®. Tento software vám umožní optimalizovat proces značení elektrických zařízení. Můžete si navrhnout, označit a objednat materiály značek snadno, profesionálně a rychle: texty, rámy, čáry, grafika, čárové kódy, sériová čísla a fotky.

- Integrovaný produktový katalog všech štítků a značek, vč. ilustrací, odkazu na webové stránky a údajů o produktech
- Značky a štítky mohou být navrženy v libovolném počtu úrovní
- Vlastní formátování jednotlivých znaků textu (RTF)
- Kopírování a vkládání textů včetně formátování
- K dispozici ve 20 jazycích s podporou UNICODE
- Vkládání dat na štítky a listy, nebo přímo přes Microsoft Excel
- Tvorba stupnic; číselné a alfa-numerické čítače a sekvence
- Rozsáhlá řada obrázkových formátů (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Knihovna obrázků se všemi důležitými symboly používanými v elektrotechnice
- Možnosti alokace produktu-tiskárny, např. ESG 9/20 na PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskárnu
- Online aktualizace prostřednictvím internetu
- Rozhraní Weidmueller Configurator (WMC)
- Průvodce importu řady formátů (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pro tvorbu vlastních importovacích skriptů
- Přenos dat z CAE systémů
- Permanentní náhled tisku: podívejte se jako bude tisk vypadat už při fázi návrhu, WYSIWYG editace
- Podporovaná výstupní zařízení: všechny tiskárny Weidmueller (např. PrintJet CONNECT, THM MultiMark atd.) a standardní tiskárny s ovladačem Microsoft Windows®
- Optimální a rychlé přizpůsobení výstupních zařízení
- Víceúrovňové strukturování značek a štítků

Všeobecné objednávací údaje

Typ	M-PRINT PRO	Verze
Objednávací číslo	4905490000	Software pro označování, Software, Windows 7, Windows 8,
GTIN (EAN)	4032248526291	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Software tiskárny
Množství	1 ks	

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

PrintJet CONNECT

Příslušenství a spotřební materiál pro PrintJet CONNECT



Všeobecné objednací údaje

Typ	PJ CON INK C
Objednávací číslo	6715610000
GTIN (EAN)	4064675041573
Množství	1 ks
Typ	PJ CON SERVICE FLAP
Objednávací číslo	6715690000
GTIN (EAN)	4064675042082
Množství	1 ks
Typ	PJ CON INK Y
Objednávací číslo	6715630000
GTIN (EAN)	4064675041580
Množství	1 ks
Typ	PJ CON CLEANING UNIT
Objednávací číslo	6715700000
GTIN (EAN)	4064675042099
Množství	1 ks
Typ	PJ CON TEXTILE COVER
Objednávací číslo	6715670000
GTIN (EAN)	4064675042068
Množství	1 ks
Typ	PJ CON WIFI STICK
Objednávací číslo	6715680000
GTIN (EAN)	6955690002749
Množství	1 ks
Typ	PJ CON INK M
Objednávací číslo	6715620000
GTIN (EAN)	4064675042044
Množství	1 ks
Typ	PJ CON INK SET
Objednávací číslo	6715600000
GTIN (EAN)	4064675041566
Množství	1 ks
Typ	PJ CON WASTE PAD
Objednávací číslo	6715660000
GTIN (EAN)	4064675042051
Množství	1 ks
Typ	PJ CON INK K
Objednávací číslo	6715640000
GTIN (EAN)	4064675041887
Množství	1 ks

Datum vytvoření 27. dubna 2024 23:17:26 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	PJ CON FLUID SET
Objednávací číslo	6715650000
GTIN (EAN)	4064675036036
Množství	1 ks