

**P BAG XL SET 13****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Verktyg, Tillbehör
Art.nr.	<a href="#">2602230000</a>
Typ	P BAG XL SET 13
GTIN (EAN)	4050118657814
Förp.	1 Stück

**P BAG XL SET 13****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	220 mm	Byggdjup (tum)	8,661 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Bredd	320 mm	Byggbredd (tum)	12,598 inch
Nettovikt	1 809 g		

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Verktygsväska, utrustad
--------------------	-------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90

**Miljööverensstämmelse för produkt**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Nedladdningar**

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## med LED lampa



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

## Allmänna beställningsdata

Typ	VT COMBI PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9918860000</a>	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
GTIN (EAN)	4032248405749	
Förp.	1 Stück	

## unfitted



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsetider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

## Allmänna beställningsdata

Typ	P BAG BIG	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2576620000</a>	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4050118650594	
Förp.	1 Stück	

## P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## VDE-isolerade kombinationstänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KBZ 180	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9046290000</a>	Tång
GTIN (EAN)	4032248356485	
Förp.	1 Stück	

## Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749610000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Klingtjocklek: 0.6 mm
Förp.	1 Stück	
Typ	SDIS SLIM 0.8X4.0X100	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749620000</a>	Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896367	Klingtjocklek: 0.8 mm
Förp.	1 Stück	

## P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDIK SLIM PH2 X 100	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749660000</a>	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDIK SLIM PH1 X 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749650000</a>	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
Förp.	1 Stück	

## Verktyg



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm<sup>2</sup> till 5G2,5 mm<sup>2</sup>
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

## Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPPER ROUND TOP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9918050000</a>	Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248359165	
Förp.	1 Stück	

## P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9002650000</a>	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 Stück	

## Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kaptanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9005000000</a>	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 Stück	

**P BAG XL SET 13****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Verktyg**

- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Råfflad skruv i handtagets ände för inställning av skärdjupet (genom att ställa in skärdjupet utesluts skador på innerledarna)

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SLICER NO 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9918070000</a>	Kabelkniv
GTIN (EAN)	4032248359189	
Förp.	1 Stück	