

PRO CASE UL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dílňy a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživateli praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Verze | Kufřík na nářadí s obsahem |
| Objednací číslo | 2602260000 |
| Typ | PRO CASE UL |
| GTIN (EAN) | 4050118613025 |
| Množství | 1 ks |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 170 mm | Hloubka (v palcích) | 6,693 inch |
| Výška | 400 mm | Výška (v palcích) | 15,748 inch |
| Šířka | 480 mm | Šířka (v palcích) | 18,898 inch |
| Čistá hmotnost | 6 563 g | | |

Technické údaje

| | |
|---------------|------------------|
| Popis výrobku | Kufřík na nářadí |
|---------------|------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Dílny a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------|
| Typ | PRO CASE LEER | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6202470000 | Krabice na sortiment | Krabice |
| GTIN (EAN) | 4032248495788 | | |
| Množství | 1 ks | | |

VDE izolované telefonní kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--------|--|
| Typ | FRZ S 160 | Verze | |
| Objednací číslo | 6046370000 | Kleště | |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | | |
| Množství | 1 ks | | |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Testery průchodnosti



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítidla usnadňují rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | VT CTL | Verze |
| Objednací číslo | 6436690000 | Testovací nástroje, Testovací zařízení |
| GTIN (EAN) | 4050118450040 | |
| Množství | 1 ks | |

Nářadí



- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | STRIPPER ROUND TOP | Verze |
| Objednací číslo | 6918050000 | Nástroje na odstranění opláštění |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | |
| Množství | 1 ks | |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí

Odstraňovač pláště PVC kabelů



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | AM 16 | Verze |
| Objednací číslo | 6204190000 | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | |
| Množství | 1 ks | |

Měřicí nástroje



Přesnostní nástroje od společnosti Weidmüller se používají po celém světě. Společnost Weidmüller bere tuto odpovědnost velmi vážně a nabízí rozsáhlé služby. Nástroje by měly i po mnoha letech používání stále fungovat dokonale. Společnost Weidmüller svým zákazníkům nabízí službu „Certifikace nástrojů“. Toto rutinní technické testování společnosti Weidmüller umožňuje zaručit správné fungování a kvalitu svých nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | FLEXIMET 5 M | Verze |
| Objednací číslo | 6534210000 | Pásmové měřítko |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | |
| Množství | 1 ks | |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | STRIPAX | Verze |
| Objednací číslo | 6005000000 | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | STRIPAX ULTIMATE | Verze |
| Objednací číslo | 6468880000 | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| GTIN (EAN) | 4050118274158 | |
| Množství | 1 ks | |

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráča zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | PZ 10 HEX | Verze |
| Objednací číslo | 6445070000 | Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 10mm², Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | |
| Množství | 1 ks | |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

VDE-izolované kombinační kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Typ | KBZ 180 | Verze |
| Objednací číslo | 6046290000 | Kleště |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| Množství | 1 ks | |

VDE-izolované diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | SE HD 180 | Verze |
| Objednací číslo | 6046330000 | Diagonální štípací kleště |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | |
| Množství | 1 ks | |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Klíče od skříňky



Krimpované vodiče se připevní ke svým příslušným instalačním místům šrouby nebo prvkem přímého zapojení. Společnost Weidmüller může dodat širokou řadu nástrojů pro šroubování.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | CROSS-KEY UNIVERSAL | Verze |
| Objednací číslo | 6918130000 | Univerzální klíč |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | |
| Množství | 1 ks | |

Set neizolovaných šroubováků



Šroubovák Weidmüller SoftFinish k univerzálnímu používání, hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu matný chrom.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | SD SET S2.5-5.5/PH1/2 | Verze |
| Objednací číslo | 6749200000 | Souprava šroubováků |
| GTIN (EAN) | 4050118895506 | |
| Množství | 1 ks | |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

s LCD displejem



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | VT DIGI PRO | Verze |
| Objednací číslo | 6918870000 | Testovací nástroje, 2-pólový tester napětí |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | |
| Množství | 1 ks | |

Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| Typ | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6025430000 | Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN | Box |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | | |
| Množství | 1 ks | | |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | KT 8 | Verze |
| Objednací číslo | 6002650000 | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Množství | 1 ks | |

Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | SK WSD-S 1,5-10,0 | Verze |
| Objednací číslo | 6008850000 | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| Množství | 1 ks | |

PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bezkontaktní tester napětí



- Reaguje od vzdálenosti 4 mm
- Bez potřeby průtoku proudu díky kapacitní metodě
- Detekuje skryté přerušené vodiče s tolerancí pouhých několika milimetrů
- Rozpozná vodiče vedoucí napětí v zásuvkách, kabelových bubnech, rozvaděčích, atd.
- Zobrazení: vizuální nebo vizuální a akustické
- včetně funkce svítilny s VT LCL

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | VT LCL | Verze |
| Objednací číslo | 6436670000 | Testovací nástroje, Detektor kabelu |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 | |
| Množství | 1 ks | |

Sety šroubováků



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Typ | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ... | Verze |
| Objednací číslo | 6749580000 | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4050118896329 | |
| Množství | 1 ks | |