

SAI-H3-M12-T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Y-kontakt
Art.nr.	2616420000
Typ	SAI-H3-M12-T
GTIN (EAN)	4050118621389
Förp.	1 Stück

SAI-H3-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	103 g
-----------	-------

Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon	M12 hane	Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hona
Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona	Individuell utgång 3 – kontaktdon	M12 hona

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Förskruvningar	M 12
Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ	Kapslingsmaterial	TPU
Kodering	T-coded	Kontaktyta	förgylld
Märkström	12 A	Nedsmuttningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-111
-----------------	-----------------

Allmänna data

Antal poler	4	Förskruvningar	M 12
Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ	Kapslingsmaterial	TPU
Kodering	T-coded	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Märkspänning	63 V DC
Märkström	12 A	Nedsmuttningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E310075

SAI-H3-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)


SAI-H3-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar


Ritning



Connection diagram



Polschema



Polschema

