

**KCMA-8-1000-5A-10VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Primární proud: 1000 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 10 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	<a href="#">2728130000</a>
Typ	KCMA-8-1000-5A-10VA1
GTIN (EAN)	4050118810554
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 1. června 2024 20:32:23 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KCMA-8-1000-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2,283 inch
Výška	198 mm	Výška (v palcích)	7,795 inch
Šířka	155 mm	Šířka (v palcích)	6,102 inch
Čistá hmotnost	1 561 g		

## Elektrické vlastnosti

Primární proud	1 000 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	1	Zátěž	10 VA

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	80 mm
Lišta	80 x 120 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

## Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Stupeň krytí	IP20
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{\text{teplný}}$	$1,2 \times I_{\text{jmen.}}$	Třída izolace	E

## Koordinace izolace

Standardně	EN 60044/1	Tolerance class	1
------------	------------	-----------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## KCMA-8-1000-5A-10VA1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

