

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Máquina automática de desaislado y prensado
Código	2740900000
Tipo	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Cantidad	1 Pieza
Piezas de repuesto	2007380000 2912430000

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 16:20:58 CEST

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	550 mm	Profundidad (pulgadas)	21,653 inch
Altura	440 mm	Altura (pulgadas)	17,323 inch
Anchura	415 mm	Anchura (pulgadas)	16,339 inch
Peso neto	40.000 g		

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Consumibles	con aislamientos	Longitud de prensado	8 - 18 mm
Motor	Electroneumático	Prensado	Trapezoidal
Tiempo de ciclo	aprox. 3 s	Zona de desaislado	6-10 mm ² (4 mm ² opc.) / AWG 10-8 (AWG 12 opc.)

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	Flyer - CA 100 DUO Manual CA 100 DUO EN DE
Catálogo	Catalogues in PDF-format

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Piezas de repuesto

Accesorios/piezas de repuesto



- Para el desaislado automático de conductores individuales
- Desaislamiento de cables flexibles según DIN VDE 0295, tipo 5
- Desaislado parcial, el aislamiento permanece en el extremo del conductor
- No es necesario cambiar de herramienta
- Posibilidad de ajuste rápido y sencillo en la sección del conductor correspondiente
- Funcionamiento eléctrico

Datos generales para pedido

Tipo	AIMESA VRM 3,49	Versión
Código	2007380000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4050118392753	
Cantidad	1 Pieza	

Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	CA 100 DUO S	Versión
Código	2912430000	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
GTIN (EAN)	4099986536005	
Cantidad	1 Pieza	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 6,0 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20D GE	Versión	Embalaje
Código	9019220000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo	suelto
GTIN (EAN)	4008190151607		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H6,0/26T GN	Versión	Embalaje
Código	9021140000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, verde	suelto
GTIN (EAN)	4008190022501		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H6,0/20T GN	Versión	Embalaje
Código	9021130000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde	suelto
GTIN (EAN)	4008190111731		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H6,0/26D GE	Versión	Embalaje
Código	9019230000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, amarillo	suelto
GTIN (EAN)	4008190072117		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H6,0/26 SW	Versión	Embalaje
Código	0565700000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, negro	suelto
GTIN (EAN)	4008190026837		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H6,0/20 SW	Versión	Embalaje
Código	0533500000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro	suelto
GTIN (EAN)	4008190183905		
Cantidad	100 Pieza		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/20D GR	Versión	Embalaje
Código	9019200000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris	suelto
GTIN (EAN)	4008190126575		
Cantidad	500 Pieza		
Tipo	H4,0/26D GR	Versión	Embalaje
Código	9019210000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, gris	suelto
GTIN (EAN)	4008190002336		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H4,0/18T OR	Versión	Embalaje
Código	9021100000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja	suelto
GTIN (EAN)	4008190061708		
Cantidad	500 Pieza		
Tipo	H4,0/20T OR	Versión	Embalaje
Código	9021110000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, naranja	suelto
GTIN (EAN)	4008190035754		
Cantidad	500 Pieza		
Tipo	H4,0/26T OR	Versión	Embalaje
Código	9021120000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, naranja	suelto
GTIN (EAN)	4008190092825		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H4,0/18D GR	Versión	Embalaje
Código	9019190000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris	suelto
GTIN (EAN)	4008190141349		
Cantidad	500 Pieza		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Para conductores de 10,0 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22T BR	Versión	Embalaje
Código	9021150000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marrón	suelto
GTIN (EAN)	4008190086886		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H10,0/28D R	Versión	Embalaje
Código	9019250000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, rojo	suelto
GTIN (EAN)	4008190041410		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H10,0/28 EB	Versión	Embalaje
Código	0565800000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marfil	suelto
GTIN (EAN)	4008190138646		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H10,0/22 EB	Versión	Embalaje
Código	0534200000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil	suelto
GTIN (EAN)	4008190033460		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H10,0/28T BR	Versión	Embalaje
Código	9021160000	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marrón	suelto
GTIN (EAN)	4008190041915		
Cantidad	100 Pieza		
Tipo	H10,0/22D R	Versión	Embalaje
Código	9019240000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, rojo	suelto
GTIN (EAN)	4008190075385		
Cantidad	100 Pieza		