

## V-TEST II

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### V-TEST II

- Testovací zařízení na připojitelnou přepětovou ochranu řady VPU AC a VPU PV
- Zařízení pro implementaci normy IEC 62305-3 (periodický test)
- Příruční zařízení s integrovaným dobíjecím akumulátorem pro měření v terénu
- QR kód vedoucí k tabulce kontroly hodnoty
- Intuitivní pokyny pro uživatele (v angličtině)

V-TEST II je kompaktní přenosná testovací jednotka pro připojitelnou přepětovou ochranu řady VPU AC a VPU PV. Zkušební zařízení lze použít k vyzkoušení rázové ochrany v souladu se zkušebními periodami, které požaduje IEC62305-3. Výsledek měření ochranného prvku je zobrazen na podsvíceném displeji. Chcete-li určit stav ochranného prvku, výsledek měření musí být ověřen pomocí zkušební tabulky.

### Všeobecné objednávací údaje

Verze	Ochrana proti blesku a přepětí, Testovací zařízení
Objednávací číslo	<a href="#">2661040000</a>
Typ	V-TEST II
GTIN (EAN)	4050118704143
Množství	1 ks

## V-TEST II

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	82 mm	Hloubka (v palcích)	3,228 inch
Výška	205 mm	Výška (v palcích)	8,071 inch
Šířka	220 mm	Šířka (v palcích)	8,661 inch
Čistá hmotnost	500 g		

## Teploty

Provozní teplota	-10 °C...50	Vlhkost	25 - 75%, no condensation
------------------	-------------	---------	---------------------------

## Jmenovité údaje IEC / EN

Standardy	IEC 61326-1, IEC 61010-1
-----------	--------------------------

## Obecné údaje

Barevný	Šedá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Stupeň krytí	IP20	Váha	1 100 g

## Technické parametry testovacího zařízení

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Napájecí napětí	100...240 V AC
Rozsah měření	U < 1500 V / I = 0,1; 0,5; 1 mA	Sada baterií	integrální, včetně zásuvného napájení pro dobíjení

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002495	ETIM 7.0	EC002495
ETIM 8.0	EC002495	ETIM 9.0	EC002495
ECLASS 9.0	27-20-11-14	ECLASS 9.1	27-20-11-14
ECLASS 10.0	27-20-11-14	ECLASS 11.0	27-20-11-14
ECLASS 12.0	27-20-11-14	ECLASS 13.0	27-20-11-14

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)Uživatelská dokumentace [Manual](#)  
[Test Chart](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)