

## DEK 5/8 PLUS FS 1-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2748100000</a>
Típus	DEK 5/8 PLUS FS 1-50
GTIN (EAN)	4050118891454
Qty.	800 Stück

## DEK 5/8 PLUS FS 1-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0,197 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Nettó tömeg	0,08 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	
Anyag	Poliamid 66	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Sorkapocs jelölő	
Nyomtatott karakterek	Számok	
Nyomtatás színe	fekete	
Nyomtatás tájolása	függőleges	
Szélesség	8 mm	
Szín	fehér	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

## Csatlakozójelölők

Osztás, mm (P)	8 mm
----------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9,1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Product Change Notification	<a href="#">Technical change to Dekafix 8 - EN</a> <a href="#">Technical change to Dekafix 8 - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**DEK 5/8 PLUS FS 1-50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



**Rajz**

