

**HDC MHP 200 PE FAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Napájecí modul
Objednací číslo	<a href="#">2748270000</a>
Typ	HDC MHP 200 PE FAS
GTIN (EAN)	4050118891041
Množství	2 ks

## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34,2 mm	Hloubka (v palcích)	1,346 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	34,2 mm	Šířka (v palcích)	1,346 inch
Čistá hmotnost	13,8 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1 000 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát	Počet pólů	1
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2	Typ	Zásuvka
Závažnost znečištění	3		

## Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	16 mm	Průřez vodiče, max.	70 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	6 mm <sup>2</sup>	Typ připojení	Připojení axiálním šroubem

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual Axial Screw</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Standardně



## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6429010000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6429030000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	

## S krátkým vodícím kolíkem



## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736910000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736920000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství


### Standardně



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6428980000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6428960000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6737020000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6737010000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6736950000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6736960000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	

### Standardně



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6428940000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6428920000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6429050000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6429070000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	

### S dlouhým vodícím kolíkem



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736970000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736980000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736940000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736930000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736990000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6737000000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	



## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### S krátkým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6736900000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6736890000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	

### S dlouhým vodícím kolíkem



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6737040000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6737030000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	