

**CD-BO 100X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Eine geordnete und geschützte Leitungsführung ist die Basis für Installation, Wartung und sicheren Betrieb. Diese Anforderungen gelten vor allem in explosionsgefährdeten Bereichen. Nach DIN EN 60079-14 sind diese Verdrahtungskanäle geeignet für Kabel mit eigensicherer Stromkreisen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2662590000</a>                  |
| Typ        | CD-BO 100X100 4/6 BL                        |
| GTIN (EAN) | 4050118685152                               |
| VPE        | 16 m  |

**CD-BO 100X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Höhe         | 100 mm   | Höhe (inch)   | 3,937 inch |
| Breite       | 100 mm   | Breite (inch) | 3,937 inch |
| Länge        | 2.000 mm | Länge (inch)  | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 99,938 g |               |            |

**Temperaturen**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Einsatztemperaturbereich | -5...60 °C |
|--------------------------|------------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |                    |                |                           |
|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Ausführung der Seitenwand      | geschlitz          | Bodenschiene   | 1                         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                | Deckel         | Ja                        |
| Einsatztemperaturbereich       | -5...60 °C         | Farbe          | blau                      |
| Halogene                       | Ja                 | Lieferumfang   | Verdrahtungskanal, Deckel |
| Normen                         | Gemäß DIN EN 50085 | Schlitzabstand | 6 mm                      |
| Schlitzbreite                  | 4 mm               | Werkstoff      | PVC- / bleifrei           |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

## CD-BO 100X100 4/6 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Separator



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | CD-SE 100                  | Ausführung                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2553990000</a> | Verdrahtungskanal Separator, 100 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564129              |                                       |
| VPE        | 32 Stück                   |                                       |

### T-Form



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | CD-RETT 60                 | Ausführung                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554100000</a> | Verdrahtungskanal Niederhalter T-Form |
| GTIN (EAN) | 4050118564228              |                                       |
| VPE        | 25 Stück                   |                                       |
| Typ        | CD-RETT 40                 | Ausführung                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554090000</a> | Verdrahtungskanal Niederhalter T-Form |
| GTIN (EAN) | 4050118564211              |                                       |
| VPE        | 40 Stück                   |                                       |

**CD-BO 100X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör****Niet und Abdeckung**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ        | CD-SCCV                    | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554000000</a> | Verdrahtungskanal Schraubenabdeckung |
| GTIN (EAN) | 4050118564136              |                                      |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                      |
| Typ        | EXRV 6.5                   | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562690000</a> | Spreizniet, 32 mm x                  |
| GTIN (EAN) | 4050118571639              |                                      |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                      |
| Typ        | EXRV-T 6.5                 | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562710000</a> | Spreizniet Werkzeug                  |
| GTIN (EAN) | 4050118571615              |                                      |
| VPE        | 4 Stück                    |                                      |
| Typ        | EXRV 4.5                   | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562700000</a> | Spreizniet, 27.5 mm x                |
| GTIN (EAN) | 4050118571622              |                                      |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                      |
| Typ        | EXRV-T 4.5                 | Ausführung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562720000</a> | Spreizniet Werkzeug                  |
| GTIN (EAN) | 4050118571578              |                                      |
| VPE        | 4 Stück                    |                                      |

**Markierung**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CD-LBH                     | Ausführung                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562850000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene Halter, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691              |   |
| VPE        | 150 Stück                  |   |

Erstellungs-Datum 7. Mai 2024 00:49:37 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**CD-BO 100X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | CD-LB                      | Ausführung                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562680000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646              |  |
| VPE        | 150 Stück                  |  |

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | CD-LBK                     | Ausführung                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554120000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene Kit, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242              |  |
| VPE        | 20 Stück                   |  |

**Flach**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | CD-RET 100/120             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554060000</a> | Verdrahtungskanal Niederhalter |
| GTIN (EAN) | 4050118564181              |                                |
| VPE        | 250 Stück                  |                                |

**Seitenarm**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | CD-RETA                    | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554080000</a> | Verdrahtungskanal Niederhalter Arm |
| GTIN (EAN) | 4050118564204              |                                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                                    |