

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem. Crimpanslutningen kännetecknas av hög funktionell tillförlitlighet. Med den här anslutningstekniken kontaktpressas ledaren på kontakten och griper sedan in i kontakthållaren. Anslutningen mellan ledaren och crimpen är vibrationssäker och har långvarig stabilitet. Crimpkontakter ska beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kontakt, Hane
Art.nr.	2664850000
Typ	SAI-M12-KSC-20/22
GTIN (EAN)	4050118755220
Förp.	100 Stück

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,2 g
-----------	-------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea	AWG 20 - AWG 22	Anslutningsarea max.	0,518 mm ²
Anslutningsarea min.	0,326 mm ²	Anslutningstyp	Crimpslutning
Antal poler	4	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontakttyta	förgylld	Märkström	7 A
Nedsmutsningsgrad	3		

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12 Contact
Anslutning 2	Crimp	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontakttyta	förgylld		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCSK	Artikelbeteckning
Art.nr.	1381690000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183870	
Förp.	1 Stück	
Typ	SAI-TMC-PD	Artikelbeteckning
Art.nr.	1381700000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183856	
Förp.	1 Stück	