

SAI-M12-KBC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezet és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

Általános rendelési adatok

Verzió	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
Rendelési szám	2664870000
Típus	SAI-M12-KBC-20/22
GTIN (EAN)	4050118755213
Qty.	100 Stück

SAI-M12-KBC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,273 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás keresztmetszete	AWG 20 - AWG 22	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,518 mm ²	Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,326 mm ²
Névleges áram	7 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkező felület	Aranyozott		

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12 Contact
2. csatlakozás	Crimp	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SAI-M12-KBC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMC-PD	Verzió
Rendelési szám	1381700000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183856	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-TMCSK	Verzió
Rendelési szám	1381690000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 Stück	