

**BIT E6,3 1,0X5,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak  
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 70 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2748940000</a>   |
| Típus          | BIT E6,3 1,0X5,5X70  |
| GTIN (EAN)     | 4050118894813  |
| Qty.           | 5 Stück  |

## BIT E6,3 1,0X5,5X70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség   | 70 mm | Szélesség (coll) | 2,756 inch |
| Nettó tömeg | 12 g  |                  |            |

## Műszaki adatok

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Árucikk leírása | Betét hornyos pengével<br>0,4x2,5x70 |
|-----------------|--------------------------------------|

## Csavarozó szerszámok

|                    |                         |                    |       |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| Alak               | E 6.3 DIN 3126, Hornyos | Kés hossza         | 70 mm |
| Kés szélessége (B) | 5,5 mm                  | Kés vastagsága (A) | 1 mm  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002116    | ETIM 7.0    | EC002116    |
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-04 | ECLASS 12.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-42-04 |             |             |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|