

IE-PIC-M12X-S-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Machined precision crimp contacts for M12X

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kontakt, Buchse
Best.-Nr.	2673440000
Typ	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
VPE	100 Stück

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,063 g
--------------	---------

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussquerschnitt	AWG 22 - AWG 26	Codierung	X-codiert
Kontaktmaterial	Cu-leg, vergoldet	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,14 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,34 mm ²	Nennstrom	1 A
Polzahl	8		

Allgemeine Daten

Polzahl	8	Anschluss 1	M12 Contact
Anschluss 2	Crimp	Kontaktmaterial	Cu-leg, vergoldet

Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ
-------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



IE-PIC-M12X-S-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****...für M12**

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-TMCSK	Ausführung
Best.-Nr.	1381690000	Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118183870	
VPE	1 Stück	