

CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Plug-on áramváltók**

A plug-on áramváltók különösen alkalmasak a gyűjtősínre való felszerelésre.

Ez a típus a következő előnyökkel bír: csavar nélküli csatlakozástechnika húzórugós csatlakozással, időtakarékos csatlakozási lehetőség merev és rugalmas vezetőkhöz, ütés- és rezgésálló, nagy mechanikai tartóerő és nagyfeszültséggel szembeni ellenállás.

Általános rendelési adatok

Verzió	Primer áram: 125 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 2.5 VA, Tűrésosztály: 0,5, zárt áramváltó
Rendelési szám	2680200000
Típus	CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696578
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	290 g
-------------	-------

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	25,7 mm
Sín	30 x 10 mm, 25 x 12 mm, 20 x 20 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Primer áram	125 A	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	2,5 VA	Tűrésosztály	0,5

Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram I_{termikus}	$1,2 \times I_{\text{rated}}$		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	UL- certificate UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

