

**TC INL THIRD 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">2683740000</a>
Typ	TC INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4050118701890
VPE	1 Stück

**TC INL THIRD 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	447 mm	Tiefe (inch)	17,598 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1,969 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	384,4 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Schaumstoff-Inlay 16 mm <sup>2</sup> + CST
---------------------	---

**Werkzeugwagen**

Bestückung	mit Werkzeugen
------------	----------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## TC INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPAX 16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005610000</a>	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190183875	
VPE	1 Stück	

### Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KT 8	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9002650000</a>	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4008190020163	
VPE	1 Stück	

## TC INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Crimping tools



#### Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9012600000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm², 16mm²,
GTIN (EAN)	4008190035440	Indent-Crimp
VPE	1 Stück	

### Werkzeuge



- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	CST	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9030500000</a>	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190062293	
VPE	1 Stück	

## TC INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Zubehör / Ersatzteile



- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	MEKA BR CST	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9032010000</a>	Zubehör, Messerkassette
GTIN (EAN)	4008190135928	
VPE	1 Stück	
Typ	MEKA RT CST	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9032040000</a>	Zubehör, Messerkassette
GTIN (EAN)	4008190004644	
VPE	1 Stück	
Typ	MEKA BL CST	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9032020000</a>	Zubehör, Messerkassette
GTIN (EAN)	4008190153236	
VPE	1 Stück	