

TC INL THIRD 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2683740000
Typ	TC INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4050118701890
Förp.	1 Stück

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	447 mm	Byggdjup (tum)	17,598 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	384,4 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skuminlägg 16 mm ² + CST
--------------------	-------------------------------------

Verktyslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



För ett optimalt avmantlingsresultat används CST med blå knivkassett.

Den blå knivkassetten med två nivåer är speciellt anpassad för Ethernetkablar och garanterar ett optimalt avmantlingsresultat och spar samtidigt tid.

Allmänna beställningsdata

Typ	MEKA BL CST	Artikelbeteckning
Art.nr.	9032020000	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190153236	
Förp.	1 Stück	

Verktyg



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-stegs avmantling i ett arbetssteg

Allmänna beställningsdata

Typ	CST	Artikelbeteckning
Art.nr.	9030500000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190062293	
Förp.	1 Stück	

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-stegs avmantling i ett arbetssteg

Allmänna beställningsdata

Typ	MEKA BR CST	Artikelbeteckning
Art.nr.	9032010000	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190135928	
Förp.	1 Stück	
Typ	MEKA RT CST	Artikelbeteckning
Art.nr.	9032040000	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190004644	
Förp.	1 Stück	

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Artikelbeteckning
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 Stück	

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	9005610000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190183875	
Förp.	1 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningssamöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	9012600000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm ² , 16mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190035440	crimptång
Förp.	1 Stück	