

TC INL THIRD 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2683840000
Típus	TC INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4050118701951
Qty.	1 Stück

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	447 mm	Mélység (coll)	17,598 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	1 259 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Habszivacs betét, aljazatkészlet
-----------------	-------------------------------------

Szerszámszekrény

Összeszerelés	szerszámokkal
---------------	---------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9,1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tömszelence-szerszámok



Csavarozószerszám tömszelencék és tartozékok rögzítéséhez és kioldásához a 11-36 AF mérettartományban.

- Egyszerre több sor tömszelencét is át tud érní
- Nem deformálja a tömszelencéket
- Villáskulcs mérete 11 - 36 mm
- A kulcsnyílás mérete korlátlanul állítható
- Kilincsműves működés: a szerszámot nem szükséges levenni a forgatások között
- Valódi egykezes használat

Általános rendelési adatok

Típus	FLECAFIX 11/24	Verzió
Rendelési szám	6015900000	Tömszelence szerszám
GTIN (EAN)	4032248309573	
Qty.	1 Stück	
Típus	FLECAFIX 24/36	Verzió
Rendelési szám	6015980000	Tömszelence szerszám
GTIN (EAN)	4032248309597	
Qty.	1 Stück	

Screwty® tömszelence szerszám



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1910000000	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436842		
Qty.	1 Stück		