

**KCMA-18-100-1A-0.3VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration, Bildliknande**

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Primärström: 100 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 0.3 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator
Art.nr.	<a href="#">2752990000</a>
Typ	KCMA-18-100-1A-0.3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896794
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

Skapandedatum den 9 maj 2024 11:59:18 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	59 mm	Byggdjup (tum)	2,323 inch
Höjd	80,1 mm	Bygghöjd (tum)	3,154 inch
Bredd	49 mm	Byggbredd (tum)	1,929 inch
Nettovikt	330 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	---------------

## Elektriska attribut

Load	0,3 VA	Primärström	100 A
Sekundärström	0...1 A	noggrannhetsklass	1

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	18,5 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

## Tekniska egenskaper

Kabellängd	2,5 m	Nominell frekvens	50 Hz
Skyddsklass	IP20		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Användardokumentation	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-18-100-1A-0.3VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**