

KCMA-28-400-5A-2.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu, Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Prąd pierwotny: 400 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 2.5 VA, klasa dokładności: 1, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	2753130000
Typ	KCMA-28-400-5A-2.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896275
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 3 czerwca 2024 07:20:48 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KCMA-28-400-5A-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	59 mm	Głębokość (cale)	2,323 inch
Wysokość	79,5 mm	Wysokość (cale)	3,13 inch
Szerokość	49 mm	Szerokość (cale)	1,929 inch
Masa netto	261 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
----------------------------	---------------

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	2,5 VA	Prąd pierwotny	400 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	1

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	27 mm
Miejsce instalacji	Do zastosowania we-wnętrz pomieszczeń		

Właściwości techniczne

Częstotliwość znamionowa	50 Hz	Długość kabla	0,5 m
Stopień ochrony	IP20		

Koordynacja izolacji

klasa dokładności	1
-------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet German
Katalogi	Catalogues in PDF-format

KCMA-28-400-5A-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

