

KCMA 5-600-5A-2.5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 600 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 0,5, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Номер для заказа	2753390000
Тип	KCMA 5-600-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896657
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

Дата создания 20 мая 2024 г. 20:53:25 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА 5-600-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	58 мм	Глубина (дюймов)	2,283 inch
Высота	158 мм	Высота (в дюймах)	6,22 inch
Ширина	125 мм	Ширина (в дюймах)	4,921 inch
Масса нетто	1 072 g		

Температуры

Рабочая температура	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	55 мм
Рейка	50 x 80 mm	Место установки	Использование внутри помещений

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	0,5 м
Номинальная частота	50 Hz		

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...5 A	Класс точности	0,5
Нагрузка	2,5 VA	Первичный ток	600 A

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Каталог	Catalogues in PDF-format

КСМА 5-600-5А-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

