

IE-USB-A-A-1.0M-ML**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

Verze	USB kabel, USB A, s mechanickým zámkem, USB A, s mechanickým zámkem, PVC, 1 m
Objednací číslo	2695980010
Typ	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 14:09:52 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	1 m	Délka (v palcích)	39,37 inch
Čistá hmotnost	42 g		

Teploty

Provozní teplota	0 °C...80 °C
------------------	--------------

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	černá
-----------------	-------

Všeobecné technické údaje

Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
-----------------	----------------

Konektor, pravý

Povrch kontaktu	Zástrčka vpravo	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
	Pozlacený nikl	

Konektor, vlevo

Povrch kontaktu, konektor, vlevo	Zástrčka vlevo	USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, s mechanickým zámkem, Plast, stíněné
	Pozlacený nikl	

Struktura kabelu

Barva opláštění	černá	Materiál pláště	PVC
Průměr pláště	4,5 mm	Průměr pláště, max.	4,7 mm
Průměr pláště, min.	4,3 mm	Průřez	2*AWG28 + 2*AWG24

Zástrčka

Zástrčka vlevo	USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, s mechanickým zámkem, Plast, stíněné	Zástrčka vpravo	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
----------------	---	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing



Výhoda produktu

